

**ClipCard
CC 15/45 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CC 15/45 MC är optimalt utformad för 45 mm breda hjälpkontakter och motorskyddsbrytare, och möjliggör tydlig märkning i stort format i skåpet. Kan monteras med redan applicerade limfolien eller med användning av en CC-rail 1000 skyltskena.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

Allmänna beställningsdata

Typ	CC 15/45 K MC NE GR
Art.nr.	1111270000
Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248888764
Frp	40 Stück
anpassad skrivare	1324380000

ClipCard
CC 15/45 K MC NE GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1,772 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Djup	1,2 mm	Byggdjup (tum)	0,047 inch
Nettovikt	2,875 g		

Allmänna data

Bredd	45 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	grå	Halogener	Nej
Limma	Dubbelsidig tejp	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	8	Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...60 °C	Utförande	självhäftande

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

ClipCard CC 15/45 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

