

**BG GHDE 10P PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledning.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Typ	BG GHDE 10P PT6
Art.nr.	<a href="#">1122200000</a>
Artikelbeteckning	Kapslingar, IP65 med motsvarande kapsling, Polykarbonat, GF 10
GTIN (EAN)	4032248903207
Frp	10 Stück

**BG GHDE 10P PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	181 mm	Bygglängd (tum)	7,126 inch
Bredd	192 mm	Byggbredd (tum)	7,559 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0,984 inch
Nettovikt	235,1 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...85 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C

**Godkännanden**

Institut (UL)



Certifikat nr. (UL)

E256877

**Allmänna uppgifter**

Halogener	Nej	Isoleringsmaterial	Polykarbonat, GF 10
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP65 med motsvarande kapsling
Färgkod	svart	Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA
Fastsättning av lock	Krysspårskruvar PZ2	Vridmoment för lockskruvar	2 Nm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000214	ETIM 4.0	EC000214
ETIM 5.0	EC000214	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-14-24-09	eClass 7.1	27-14-24-09
eClass 8.1	27-14-24-09	eClass 9.0	27-18-22-04
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[FieldPower](#)

Teknikuppgifter

[WSCAD](#)