

**ClipCard  
CC 15/17 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ               | CC 15/17 MC NE GE                                              |
| Art.nr.           | <a href="#">1131930000</a>                                     |
| Artikelbeteckning | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 17 mm, Hållare CC-H 15/17, gul |
| GTIN (EAN)        | 4032248912520                                                  |
| Frp               | 80 Stück                                                       |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                                     |

**ClipCard  
CC 15/17 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 17 mm   | Byggbredd (tum) | 0,669 inch |
| Höjd      | 15 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,591 inch |
| Djup      | 1 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,039 inch |
| Nettovikt | 1,213 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                  |                    |                            |               |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| Applikation/Tillverkare          | Hållare CC-H 15/17 | Bredd                      | 17 mm         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2                | Färgkod                    | gul           |
| Halogener                        | Nej                | Material                   | Polyamid 66   |
| Materialfärg enligt motståndskod | 4                  | Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning  | -40...100 °C       |                            |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### ClipCard CC 15/17 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

