

**RIDERSERIES RCI
SRC-I CLIP HM RCI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

- Kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter för övervakning av signaler i säkerhetsrelevanta strömkretsar
- Med en diagnostäkningsgrad på 99% räknas reläer med tvångsstyrda kontakter till de beprövade komponenterna inom säkerhetstekniken.
- Via låsningen av kontakterna i förhållande till varandra säkerställer de en synkron kopplingsstatus på båda kontakter. Därigenom säkerställs det att det vid ett fel (till exempel vid fastbränd arbetskontakt på grund av överbelastning) att signalkontakten bibehåller samma kopplingsstatus.

Allmänna beställningsdata

Typ	SRC-I CLIP HM RCI
Art.nr.	1132090000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCI, Låsbygel
GTIN (EAN)	4032248912209
Frp	20 Stück

RIDERSERIES RCI SRC-I CLIP HM RCI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,441 g
-----------	---------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...85 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C

Allmänna uppgifter

Utförande	för höga reläer	Material	Metall
Färgkod	Silver		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
eClass 6.2	27-37-16-90	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-16-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP