

**ClipCard
CC 30/60 O4MM MC NE BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ClipCard O4mm MC – apparatmärkning i MultiCard-format. Dessa speciella varianter kan genom de 4,2 mm stora borrhålen på båda sidorna fästas utan problem med skruvar och nitar.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	CC 30/60 O4MM MC NE BL
Art.nr.	1158840000
Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, Med borrhål, blå
GTIN (EAN)	4032248947294
Frp	30 Stück
Alternativ produkt	1934410000
anpassad skrivare	1324380000

ClipCard CC 30/60 04MM MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Djup	1,2 mm	Byggdjup (tum)	0,047 inch
Nettovikt	4,6 g		

Allmänna data

Applikation/Tillverkare	Med borrhål	Bredd	60 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	blå
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	6	Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		

Apparatmärkning

Fuktighet	≤ 60 %	Håldiameter	4,2 mm
-----------	--------	-------------	--------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

ClipCard CC 30/60 04MM MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

