

**Tillbehör  
FUCR 60-150V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anlutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FUCR 60-150V SW
Art.nr.	<a href="#">1167670000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Säkringshållare, Märkarea: Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248113811
Frp	10 Stück

## Tillbehör FUCR 60-150V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Höjd	38 mm	Bygghöjd (tum)	1,496 inch
Djup	40,5 mm	Byggdjup (tum)	1,594 inch
Nettovikt	6,64 g		

### Temperaturer

Temperaturområde för användning max.	120 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

### Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

### Systemparametrar

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

### Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

### Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000899	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-16	eClass 7.1	27-14-11-16
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Downloads

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>