

**Tillbehör
FUCR 100-250V SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anslutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	FUCR 100-250V SW
Art.nr.	1167680000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Säkringshållare, Märkarea: Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248113897
Frp	10 Stück

Tillbehör FUCR 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Höjd	38 mm	Bygghöjd (tum)	1,496 inch
Djup	40,5 mm	Byggdjup (tum)	1,594 inch
Nettovikt	7,9 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning max.	120 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000899	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-16	eClass 7.1	27-14-11-16
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP