

**P-serie
BZT PRV8 SW 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anslutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT PRV8 SW 35X15
Art.nr.	1173570000
Artikelbeteckning	P-serie, Märkningshållare, svart, Antal våningar: 8, TS 35 x 15
GTIN (EAN)	4032248966004
Frp	20 Stück

P-serie BZT PRV8 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	10,2 mm	Byggbredd (tum)	0,402 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4,724 inch
Djup	73,1 mm	Byggdjup (tum)	2,878 inch
Nettovikt	27,35 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

Materialdata

Material	Polykarbonat	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Antal våningar	8
Skena	TS 35 x 15		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP