

**P-serie  
BZT PRV4 SW 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anslutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ               | BZT PRV4 SW 35X7.5                                               |
| Art.nr.           | <a href="#">1173600000</a>                                       |
| Artikelbeteckning | P-serie, Märkningshållare, svart, Antal våningar: 4, TS 35 x 7.5 |
| GTIN (EAN)        | 4032248966226                                                    |
| Frp               | 20 Stück                                                         |

**P-serie  
BZT PRV4 SW 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 10,2 mm | Byggbredd (tum) | 0,402 inch |
| Höjd      | 70 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2,756 inch |
| Djup      | 47 mm   | Byggdjup (tum)  | 1,85 inch  |
| Nettovikt | 12,7 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 125 °C        |                                 |        |

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antal anslutningar | 8 |
|--------------------|---|

**Materialdata**

|                                |              |         |       |
|--------------------------------|--------------|---------|-------|
| Material                       | Polykarbonat | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0          |         |       |

**Systemparametrar**

|                             |                    |                |             |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Utförande                   | till montageskenor | Antal våningar | 4           |
| Antal klämbänken per våning | 2                  | Skena          | TS 35 x 7.5 |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000761    | ETIM 4.0   | EC000761    |
| ETIM 5.0   | EC000761    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |