

**Tillbehör
VGM40-SS68 20-32 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

Med blueglobe® har Weidmüller i sin portfölj introducerat en kabelförskruvning från Pflitsch som övertygar både vad det gäller tillförlitlighet och funktionalitet.

Ett stort tätningsintervall från 1,5 till 77 mm tack vare löstagbara ingångar med endast 11 kabelförskruvningar, mycket effektiv tätning, utmärkt dragavlastning och en spårstyrd uppströms O-ring – det är dessa funktioner i blueglobe® kabelförskruvningar som Weidmüller erbjuder i mässing och rostfritt stål.

Hjärtat i blueglobe® kabelförskruvning är den sfäriska tätningsinsatsen som klämmer kabeln försiktigt och över ett stort område. Detta undviker varaktigt den inskärningseffekt som är vanlig med lamellsystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	VGM40-SS68 20-32 BG
Art.nr.	1193590000
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Rostfritt stål 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248976614
Frp	10 Stück

Tillbehör VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	43 mm	Bygglängd (tum)	1,693 inch
Nettovikt	168 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Design

Produktfamilj	Tillbehör	Produktlansering	kabelförskruvning
Kabeldiameter max.	32 mm	Nyckelbredd	45 mm

General data

Skyddsklass	IP68
-------------	------

Material

Material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
----------	-----------------------------

Allmänna data

Förskruvningar	M 40	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	8 mm	Kabeldiameter max.	32 mm
Kabeldiameter min.	20 mm	Material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Material tätning	T80s	Nyckelbredd	45 mm
O-Ring	Silikon	Skyddsklass	IP68
Typ av tätning	Gummiring	Åtdragningsmoment, max.	20 Nm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP