

**TERMSERIES**  
**ZQV 1.5N/R12.8/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

TERMSERIES tillbehör omfattar:

- Ersättningsrelä
- Sockel
- Sektionsplattor
- Överkopplingar
- Inmatningsmoduler

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ZQV 1.5N/R12.8/10 GE
Art.nr.	<a href="#">1193700000</a>
Artikelbeteckning	TERMSERIES, Överkoppling
GTIN (EAN)	4032248976447
Frp	10 Stück

**TERMSERIES**  
**ZQV 1.5N/R12.8/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	119 mm	Byggbredd (tum)	4,685 inch
Höjd	13,1 mm	Bygghöjd (tum)	0,516 inch
Djup	4,9 mm	Byggdjup (tum)	0,193 inch
Nettovikt	5,9 g		

**Temperaturer**

Drifttemperatur, max	60 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...60 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C

**Överkopplingsdata**

Märkspänning	250 V	Märkström	17,5 A
Isolering	Ja	Beröringsskydd	Ja
Färgkod	gul	Antal överkopplade plintar	10
Delning i mm (P)	12,8 mm	Monteringstyp	instucken
Utförande	kan kapas till önskad längd		

**Märkdata UL**

Märkström (UL)	10 A
----------------	------

**Allmänna uppgifter**

Utförande	kan kapas till önskad längd	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

**Isolationskoordinater**

Märkspänning	250 V
--------------	-------

**Anslutningsdata**

Delning i mm (P)	12,8 mm
------------------	---------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Datablad****TERMSERIES  
ZQV 1.5N/R12.8/10 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Downloads**

---

Användardokumentation	<a href="#">Operating Instructions</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

---

**Datablad****TERMSERIES  
ZQV 1.5N/R12.8/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar****Dimensional drawing**