


Crimpkontakter
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG
Art.nr.	1200600000
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Stift, Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
GTIN (EAN)	4008190171308
Frp	100 Stück

Crimpkontakter
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	1,2 g	Diameter	4,5 mm
-----------	-------	----------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	7,5 mm
Genomgångsmotstånd (6)	$\leq 2\text{m}\Omega$	Kontaktdiameter stift Ø	2,5 mm
Ledararea	0,75 - 1 mm ²	Material	Kopparlegering
Serie	HE	Stickcykler	≥ 500
Tillverkningsmetod	svarvade	Typ	Stift
Utförande insats	HE, HEE, HQ, MixMate	Yta	Silver
Ytskiktets tjocklek, max.	3 µm	Ytskiktets tjocklek, min.	2 µm

Connection data

Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledardiameter, max.	1 mm ²
Avisoleringslängd	7,5 mm		

Design

Produktfamilj	Crimpkontakter	Produktlansering	Crimpkontakt
Typ	Stift	Anslutningstyp	Crimpanslutning

General data

Stickcykler	≥ 500
-------------	------------

Material

Material	Kopparlegering
----------	----------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Crimpkontakter HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)


Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)

Crimpkontakter HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



Leiterquerschnitt	Absolütlänge	
0,50 mm ²	AWG 20	7,5 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	7,5 mm
1,50 mm ²	AWG 16	7,5 mm
2,50 mm ²	AWG 14	7,5 mm
4,00 mm ²	AWG 12	7,5 mm

