

**Tillbehör
HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Transportskyddskåporna finns för storlekarna 3, 4, 6 och 8 och kan användas med IP65 standardkapslingar. Transportskyddskåporna är enkla att fästa, uppfyller skyddsklass IP20 och kan användas på alla kapslingunderdelar, chassi- och sockelkapslingar. Med den integrerade öglan kan man fästa ett fångsnöre, detta ingår inte i leveransen.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B DC
Art.nr.	1215930000
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Skyddskåpa
GTIN (EAN)	4050118000207
Frp	10 Stück

**Tillbehör
HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	123 mm	Bygglängd (tum)	4,843 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1,811 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Nettovikt	13,2 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	80 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Design

Produktfamilj	Tillbehör	Produktansering	Skyddskåpa
---------------	-----------	-----------------	------------

General data

Byggstorlek	8	Skyddsklass	IP20
-------------	---	-------------	------

Material

Färgkod	vit, transparent	Material	Polypropylen
---------	------------------	----------	--------------

Allmänna data

Byggstorlek	8	Färgkod	vit, transparent
Material	Polypropylen	Skyddsklass	IP20

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-08

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Tillbehör HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

