

**Industriellt Ethernet  
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. SC insats

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
Art.nr.	<a href="#">1221020000</a>
Artikelbeteckning	Fläns LWL, IP67, Singlemode
GTIN (EAN)	4050118004113
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet  
IE-BS-V01M-SCRJ-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 63,7 g

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max 70 °C Driftstemperatur, min. -40 °C

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Installation temperature

Lagertemperatur

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Allmänna data**

Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	SCRJ
Dämpning	≤ 0,5 dB	Fibertyp	Singlemode
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	500
Tätningmaterial	NBR	Återlödesdämpning	≥ 40 dB

**Normer**Kontaktdon Norm IEC 61076-3-106 var. 1,  
IEC 61754-24**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Downloads**


Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## Industriellt Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Ritningar

## Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws