

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



CC DIA 30 MC används för märkning av hydraulslangar, lampor och indikatorer. Varianter med 4,2 mm hål för M4-skruv eller buntband kan användas för montering. Varianten med 3,5 mm hål är avsedd för 3,2 mm blindnitar.

Enligt DIN V VDE V 0108 del 100 från 01.2010 måste säkerhetsbelysning och lampor vid anslutnings-/förgreningspunkter, som är en del av ett säkerhetsbelysningsystem, vara enkelt och tillförlitligt identifierbara och märkas med rött eller grönt. I närheten av lamporna skall fördelar-, strömkrets- och lampnumret vara fäst.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	CC DIA 30/4.2 MC NE GE
Art.nr.	1248530000
Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 30 x 30 mm, Med borrhål, gul
GTIN (EAN)	4050118038927
Frp	60 Stück
anpassad skrivare	1324380000

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Djup	1,2 mm	Byggdjup (tum)	0,047 inch
Nettovikt	2,067 g	Diameter	30 mm

Allmänna data

Applikation/Tillverkare	Med borrhål	Bredd	30 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	4	Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Utförande	Ø 30 mm, med 4,2 mm monteringshål

Apparatmärkning

Diameter	30 mm	Håldiameter	4,2 mm
----------	-------	-------------	--------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



Avbildning liknande

Exempel på användning

