

**SwitchMark
SM 45/45-24 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SM 45/45-24 MC kan användas för att märka vridströmställare, storlek T0 från Eaton Moeller.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM 45/45-24 MC NE GR
Art.nr.	1248670000
Artikelbeteckning	SwitchMark, Apparatmärkning, 45 x 45 mm, för kambrytare, Eaton Moeller, grå
GTIN (EAN)	4050118039009
Frp	20 Stück
anpassad skrivare	1324380000

**SwitchMark
SM 45/45-24 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1,772 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Djup	1,2 mm	Byggdjup (tum)	0,047 inch
Nettovikt	5,35 g	Diameter	24 mm

Allmänna data

Applikation/Tillverkare	för kambrytare, Eaton Moeller	Bredd	45 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	grå
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	8	Temperaturområde för användning	-40... 100 °C

Apparatmärkning

Diameter	24 mm
----------	-------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-37-12-25
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

SwitchMark SM 45/45-24 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



Avbildning liknande

