

**P-serie
BZT PRV4 BL 35X15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anslutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT PRV4 BL 35X15
Art.nr.	1267980000
Artikelbeteckning	P-serie, Märkningshållare, blå, Antal våningar: 4, TS 35 x 15
GTIN (EAN)	4032248113002
Frp	20 Stück

**P-serie
BZT PRV4 BL 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	10,2 mm	Byggbredd (tum)	0,402 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Djup	54,5 mm	Byggdjup (tum)	2,146 inch
Nettovikt	11,6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Antal anslutningar	8
--------------------	---

Materialdata

Material	Polykarbonat	Färgkod	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Antal våningar	4
Antal klämfästingar per våning	2	Skena	TS 35 x 15

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-35	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP