

**P-serie
PAP PRV/PPV4 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anslutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtyrssystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	PAP PRV/PPV4 BL
Art.nr.	1268010000
Artikelbeteckning	P-serie, Ändplatta, blå, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248112999
Frp	10 Stück

**P-serie
PAP PRV/PPV4 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	3 mm	Byggbredd (tum)	0,118 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Djup	39,9 mm	Byggdjup (tum)	1,571 inch
Nettovikt	4,889 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

Materialdata

Material	Polykarbonat	Färgkod	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	Ändplatta
-----------	-----------

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	Direktmontage
rastbar	Ja		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000886
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP