

**Tillbehör
ETA 1170 21 15A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Fjäderanslutning med fjäderteknik

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	ETA 1170 21 15A
Art.nr.	1278810000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Automatsäkring, 15 A
GTIN (EAN)	4050118091328
Frp	5 Stück

Tillbehör
ETA 1170 21 15A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	9,8 mm	Byggbredd (tum)	0,386 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Djup	51,6 mm	Byggdjup (tum)	2,031 inch
Nettovikt	10,4 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Märkdata

Märkspänning	28 V DC	Märkström	15 A
--------------	---------	-----------	------

Materialdata

Färgkod	svart
---------	-------

Systemparametrar

Utförande	Säkringsselement
-----------	------------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000035	eClass 6.2	27-14-20-90
eClass 7.1	27-14-20-90	eClass 8.1	27-14-20-90
eClass 9.0	27-14-20-01	eClass 9.1	27-14-20-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD