

**Tillbehör  
ETA 1180 01 0.6A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

**Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Typ               | ETA 1180 01 0.6A                 |
| Art.nr.           | <a href="#">1278920000</a>       |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Automatsäkring, 0.6 A |
| GTIN (EAN)        | 4050118091533                    |
| Frp               | 5 Stück                          |

**Tillbehör**  
**ETA 1180 01 0.6A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 8,2 mm  | Byggbredd (tum) | 0,323 inch |
| Höjd      | 24,4 mm | Bygghöjd (tum)  | 0,961 inch |
| Djup      | 52,3 mm | Byggdjup (tum)  | 2,059 inch |
| Nettovikt | 10,6 g  |                 |            |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Märkdata**

|              |         |           |       |
|--------------|---------|-----------|-------|
| Märkspänning | 64 V DC | Märkström | 0,6 A |
|--------------|---------|-----------|-------|

**Materialdata**

|         |       |
|---------|-------|
| Färgkod | svart |
|---------|-------|

**Systemparametrar**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Utförande | Säkringselement |
|-----------|-----------------|

**Ytterligare tekniska data**

|                     |               |               |           |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Monteringstyp | instucken |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000035    |
| eClass 6.2 | 27-14-20-90 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |