

**Tillbehör  
ETA 1180 01 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

**Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ETA 1180 01 10A
Art.nr.	<a href="#">1279070000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Automatsäkring, 10 A
GTIN (EAN)	4050118091427
Frp	5 Stück

**Tillbehör**  
**ETA 1180 01 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	8,2 mm	Byggbredd (tum)	0,323 inch
Höjd	24,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,961 inch
Djup	52,3 mm	Byggdjup (tum)	2,059 inch
Nettovikt	10,2 g		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Märkdata**

Märkspänning	64 V DC	Märkström	10 A
--------------	---------	-----------	------

**Materialdata**

Färgkod	svart
---------	-------

**Systemparametrar**

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

**Ytterligare tekniska data**

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000035
eClass 6.2	27-14-20-90	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>