

**ClipCard  
CC 15/17 K MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

**Allmänna beställningsdata**

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Typ                | CC 15/17 K MC NE RT                        |
| Art.nr.            | <a href="#">1288320000</a>                 |
| Artikelbeteckning  | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 17 mm, röd |
| GTIN (EAN)         | 4050118079753                              |
| Frp                | 80 Stück                                   |
| Alternativ produkt | <a href="#">1876600000</a>                 |
| anpassad skrivare  | <a href="#">1324380000</a>                 |

**ClipCard**  
**CC 15/17 K MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 17 mm   | Byggbredd (tum) | 0,669 inch |
| Höjd      | 15 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,591 inch |
| Djup      | 1 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,039 inch |
| Nettovikt | 1,263 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                  |                  |                                |               |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| Bredd                            | 17 mm            | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2           |
| Färgkod                          | röd              | Halogener                      | Nej           |
| Limma                            | Dubbelsidig tejp | Material                       | Polyamid 66   |
| Materialfärg enligt motståndskod | 2                | Rekommenderade tillverkare     | Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning  | -40...60 °C      | Utförande                      | självhäftande |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>         |

### ClipCard CC 15/17 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

