

**P-serie
TW PRV8 9-16 SE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung liknande

Korskoppling

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anslutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	TW PRV8 9-16 SE
Art.nr.	1312400000
Artikelbeteckning	P-serie, Skiljevägg, grå, 2 mm, med märkning, 9-16, Lodrät
GTIN (EAN)	4050118121520
Frp	10 Stück

**P-serie
TW PRV8 9-16 SE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0,079 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4,724 inch
Djup	59,7 mm	Byggdjup (tum)	2,35 inch
Nettovikt	9,84 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

Materialdata

Material	Polykarbonat	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	med märkning, 9-16, Lodrät	Antal våningar	8
-----------	-------------------------------	----------------	---

Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja
---------	----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000886	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-33

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

P-serie
TW PRV8 9-16 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

