

**CableLine
CLI C 1-3 GE/SW 8 CD**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI C ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm² till max. 70 mm². Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgeprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

Allmänna beställningsdata

Typ	CLI C 1-3 GE/SW 8 CD
Art.nr.	1568251526
Artikelbeteckning	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2,5 - 5 mm, 3 x 4,2 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190025847
Frp	500 Stück

**CableLine
CLI C 1-3 GE/SW 8 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	4,2 mm	Byggbredd (tum)	0,165 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0,118 inch
Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Nettovikt	0,06 g		

Allmänna data

Bredd	4,2 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	gul	Halogener	Ja
Material	PVC, mjuk, utan kadmium	Materialfärg enligt motståndskod	4
Märkningsmetod	varmpräglad	Orientering av texten	vågrätt
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad	Skrivna tecken	Tal
Temperaturområde för användning	-30...80 °C	Text	8
Textsfärg	svart	Typ av märkning	Standard
Utförande	CD		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Ledarytterdiameter	2,5 - 5 mm
Ledarytterdiameter, max.	5 mm	Ledarytterdiameter, min.	2,5 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Meddelande om produktändring	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

CableLine **CLI C 1-3 GE/SW 8 CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar



Avbildning liknande