

**CableLine  
CLI C 1-3 GE/SW K CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI C &nbsp;ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm<sup>2</sup> till max. 70 mm<sup>2</sup>. Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgeprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ               | CLI C 1-3 GE/SW K CD                                             |
| Art.nr.           | <a href="#">1568251657</a>                                       |
| Artikelbeteckning | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2,5 - 5 mm, 3 x 4,2 mm, gul |
| GTIN (EAN)        | 4008190066772                                                    |
| Frp               | 500 Stück                                                        |

**CableLine  
CLI C 1-3 GE/SW K CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 4,2 mm  | Byggbredd (tum) | 0,165 inch |
| Höjd      | 3 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0,118 inch |
| Djup      | 5 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,197 inch |
| Nettovikt | 0,082 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |                         |                                  |               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Bredd                           | 4,2 mm                  | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0           |
| Färgkod                         | gul                     | Halogener                        | Ja            |
| Material                        | PVC, mjuk, utan kadmium | Materialfärg enligt motståndskod | 4             |
| Märkningsmetod                  | varmpräglad             | Orientering av texten            | vågrätt       |
| Rekommenderade tillverkare      | Process, Maskinbyggnad  | Skrivna tecken                   | Bokstav, stor |
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C             | Text                             | K             |
| Textsfärg                       | svart                   | Typ av märkning                  | Standard      |
| Utförande                       | CD                      |                                  |               |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                     |                          |                   |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Ja                  | Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 1,5 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 2,5 - 5 mm        |
| Ledarytterdiameter, max. | 5 mm                | Ledarytterdiameter, min. | 2,5 mm            |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Meddelande om produktändring | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Teknikuppgifter              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |

### **CableLine CLI C 1-3 GE/SW K CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



Avbildning liknande