

VG K (standard plastförskruvning) VG 9-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68 skyddsnivå.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG 9-K68
Art.nr.	1568980000
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4008190136673
Frp	50 Stück

**VG K (standard plastförskruvning)
VG 9-K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	34,5 mm	Bygglängd (tum)	1,358 inch
Nettovikt	6 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 9	Gängningslängd	8 mm
Kabeldiameter utsidan max.	8 mm	Kabeldiameter utsidan min.	4 mm
Material	Polyamid 6	Nyckelbredd 1	19 mm
Skyddsklass	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Skyddsklass med GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätningssats	CR	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	3 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	2 Nm	Vridmoment muffar, max.	1,8 Nm
Vridmoment muffar, min.	1,2 Nm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP