

**VG K (standard plastförskruvning)
VG 13.5-K68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68 skyddsnivå.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG 13.5-K68
Art.nr.	1569000000
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4008190094522
Frp	50 Stück

VG K (standard plastförskruvning) VG 13.5-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	39 mm	Bygglängd (tum)	1,535 inch
Nettovikt	10,4 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 13,5	Gängningslängd	10 mm
Kabeldiameter utsidan max.	12 mm	Kabeldiameter utsidan min.	6 mm
Material	Polyamid 6	Nyckelbredd 1	24 mm
Skyddsklass	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Skyddsklass med GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätningssats	CR	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	5,5 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	4,5 Nm	Vridmoment muffar, max.	3,5 Nm
Vridmoment muffar, min.	2,5 Nm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP