

**VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
VG 11-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68 skyddsnivå.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG 11-MS68
Art.nr.	1569080000
Artikelbeteckning	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190088231
Frp	50 Stück

**VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
VG 11-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	32 mm	Bygglängd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	26,76 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG	Gänga (yttre)	PG 11
Gängningslängd	6 mm	Kabeldiameter utsidan max.	10 mm
Kabeldiameter utsidan min.	5 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd 1	20 mm	Nyckelbredd 2	20 mm
O-Ring	NBR	Plintinsats	Polyamid
Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	7,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	6,5 Nm
Vridmoment muffar, max.	5,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	4,5 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP