

**VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
VG 16-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68 skyddsnivå.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG 16-MS68
Art.nr.	1569100000
Artikelbeteckning	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190051969
Frp	25 Stück

**VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
VG 16-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	34,5 mm	Bygglängd (tum)	1,358 inch
Nettovikt	35,8 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG	Gänga (yttre)	PG 16
Gängningslängd	6,5 mm	Kabeldiameter utsidan max.	14 mm
Kabeldiameter utsidan min.	10 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd 1	24 mm	Nyckelbredd 2	24 mm
O-Ring	NBR	Plintinsats	Polyamid
Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	12 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	10 Nm
Vridmoment muffar, max.	8 Nm	Vridmoment muffar, min.	6 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP