

**W-serien  
WQB A/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration****Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ               | WQB A/2                                             |
| Art.nr.           | <a href="#">1578950000</a>                          |
| Artikelbeteckning | W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 2 |
| GTIN (EAN)        | 4008190179557                                       |
| Frp               | 50 Stück                                            |

**W-serien  
WQB A/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 10,14 mm | Byggbredd (tum) | 0,399 inch |
| Höjd      | 23,5 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0,925 inch |
| Djup      | 2,5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,098 inch |
| Nettovikt | 0,56 g   |                 |            |

**Temperaturer**

|                       |               |                       |       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C         | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur       | 10 °C...40 °C |                       |       |

**Märkdata**

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 800 V |
|--------------|-------|

**Materialdata**

|          |                  |         |       |
|----------|------------------|---------|-------|
| Material | Koppar förtennad | Färgkod | svart |
|----------|------------------|---------|-------|

**Mått**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Delning i mm (P) | 5,1 mm |
|------------------|--------|

**Systemparametrar**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

**ytterligare tekniska data**

|                            |         |                     |                               |
|----------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Genomföring,<br>Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |                               |

**Överkoppling**

|                            |              |                     |      |
|----------------------------|--------------|---------------------|------|
| Antal överkopplade plintar | 2            | Märkström flerpolic | 24 A |
| Typ                        | Överkoppling |                     |      |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### W-serien WQB A/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |