

**ClipCard  
CC DIA 30/3.5 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CC DIA 30 MC används för märkning av hydraulslangar, lampor och indikatorer. Varianter med 4,2 mm hål för M4-skruv eller buntband kan användas för montering. Varianten med 3,5 mm hål är avsedd för 3,2 mm blindnitar.

Enligt DIN V VDE V 0108 del 100 från 01.2010 måste säkerhetsbelysning och lampor vid anslutnings-/förgreningspunkter, som är en del av ett säkerhetsbelysningsystem, vara enkelt och tillförlitligt identifierbara och märkas med rött eller grönt. I närheten av lamporna skall fördelar-, strömkrets- och lampnumret vara fäst.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ               | CC DIA 30/3.5 MC NE GR                                  |
| Art.nr.           | <a href="#">1266140000</a>                              |
| Artikelbeteckning | ClipCard, Apparatmärkning, 30 x 30 mm, Med borrhål, grå |
| GTIN (EAN)        | 4050118055849                                           |
| Frp               | 60 Stück                                                |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                              |

**ClipCard  
CC DIA 30/3.5 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 30 mm   | Byggbredd (tum) | 1,181 inch |
| Höjd      | 30 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1,181 inch |
| Djup      | 1,2 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,047 inch |
| Nettovikt | 2,071 g | Diameter        | 30 mm      |

**Allmänna data**

|                                  |              |                            |                                   |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Applikation/Tillverkare          | Med borrhål  | Bredd                      | 30 mm                             |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2          | Färgkod                    | grå                               |
| Halogener                        | Nej          | Material                   | Polyamid 66                       |
| Materialfärg enligt motståndskod | 8            | Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad                     |
| Temperaturområde för användning  | -40...100 °C | Utförande                  | Ø 30 mm, med 3,5 mm monteringshål |

**Apparatmärkning**

|          |       |             |        |
|----------|-------|-------------|--------|
| Diameter | 30 mm | Håldiameter | 3,5 mm |
|----------|-------|-------------|--------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### ClipCard CC DIA 30/3.5 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning



Avbildning liknande

### Exempel på användning

