

**Tillbehör**  
**ETA 1170 21 7.5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Produktillustration**

Avbildning liknande

**Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ETA 1170 21 7.5A
Art.nr.	<a href="#">1278770000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Automatsäkring, 7,5 A
GTIN (EAN)	4050118091311
Frp	5 Stück

**Tillbehör**  
**ETA 1170 21 7.5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	9,8 mm	Byggbredd (tum)	0,386 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Djup	51,6 mm	Byggdjup (tum)	2,031 inch
Nettovikt	11,2 g		

**Temperaturer**

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Märkdata**

Märkspänning	28 V DC	Märkström	7,5 A
--------------	---------	-----------	-------

**Materialdata**

Färgkod	svart
---------	-------

**Systemparametrar**

Utförande	Säkringsselement
-----------	------------------

**ytterligare tekniska data**

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000035	eClass 6.2	27-14-20-90
eClass 7.1	27-14-20-90	eClass 8.1	27-14-20-90
eClass 9.0	27-14-20-01	eClass 9.1	27-14-20-01

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>