

SAIE-M12B-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensoraktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12B-5-TL
Art.nr.	1312970000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4050118116410
Frp	20 Stück

SAIE-M12B-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 4,928 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normer

Kontaktton Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M12	Anslutningstyp	Hylsa
Antal poler	5	Kapslingsmaterial	CuZn
Kodering	A	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Märkspänning	125 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP68
Temperaturområde kapsling	-20 ... +90 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Datablad

SAIE-M12B-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Polschema

