

**OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 RF24/35x7.5 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Exempel på användning

Avbildning liknande

Rastrera på, klart.

Från ledarplattan till kopplingsskåpet: raster- eller monteringsfötter är förbindelseleden mellan stickproppar och bärskena.

Passar för de gängse standardstorlekarna: TS 15 eller TS 35. Som kombifot eller variant.

Det snabba alternativet till skruvfästning är oslagbart monterings- och servicevänligt.

Monteringsfoten för bärskenan möjliggör en genomgående användning av instickbar anslutningsteknik, alltifrån komponentgruppen via kapslingen och till kopplingsskåpet och undviker Patchwork-lösningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	RSV1,6 RF24/35x7.5 SW
Art.nr.	1582960000
Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montagefot, svart, Antal poler: 24
GTIN (EAN)	4008190044725
Frp	10 Stück
Produktparametrar	
Förpackning	Box

**OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 RF24/35x7.5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	15,8 g
-----------	--------

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	44 mm
VPE-bredd	171 mm	VPE-höjd	200 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial	PA	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	relativ fuktighet vid lagring, max	80 %
Driftstemperatur, min.	-50 °C	Driftstemperatur, max	100 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-02
eClass 7.1	27-44-92-03	eClass 8.1	27-44-92-03
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

Anmärkningar**Anmärkningar**

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
-----------------	---

Godkännanden**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
------------------	--

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of the Manufacturer
---	---

OMNIMATE Power - Powerbus series RSV1,6 RF24/35x7.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ritningar




MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED



M 1/1



GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-mK		84373/5 29.09.15 01		CAT.NO.: 1937600000	
MAX. NRN./NOS.		MODIFICATION		4 42839 02	
RoHS COMPLIANT		GUETZLAFF_T		DRAWING NO. ISSUE NO.	
SHEET 01		OF 01		SHEETS	
SCALE: 2/1		DATE		NAME	
SUPERSEDES: .		DRAWN 24.02.2006		NEUMANN_G	
		RESPONSIBLE		KRUG_M	
		CHECKED 02.10.2015		LANG_T	
		APPROVED		LANG_T	
PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP				7340	

BV/SV 7.62HP MOFU GR
MONTAGEFUSS
SNAP ON FOOT