

**ClipCard
CC-HO 85/54 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	CC-HO 85/54 SW
Art.nr.	1603290000
Artikelbeteckning	ClipCard, Tillbehör, 90 x 58 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190188306
Frp	20 Stück
anpassad skrivare	1324380000

ClipCard
CC-HO 85/54 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2,283 inch
Höjd	90 mm	Bygghöjd (tum)	3,543 inch
Djup	13 mm	Byggdjup (tum)	0,512 inch
Nettovikt	21,15 g		

Allmänna data

Bredd	58 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	svart	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP