

**Tillbehör
WKB 1/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Ledningsdragning för ström- och
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WKB 1/3
Art.nr.	1604300000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Skjutbar överkoppling, Överkopplingstillbehör, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4008190010225
Frp	50 Stück

**Tillbehör
WKB 1/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	22 mm	Byggbredd (tum)	0,866 inch
Höjd	9,3 mm	Bygghöjd (tum)	0,366 inch
Djup	6,1 mm	Byggdjup (tum)	0,24 inch
Nettovikt	2,4 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning max.	100 °C	Varaktigt driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktigt driftstemperatur, max.	100 °C		

Materialdata

Material	Polyamid 66	Färgkod	orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P)	8 mm	Utskjutande mått TS 35	47 mm
------------------	------	------------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	Överkopplingstillbehör
-----------	------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
Monteringstyp	klämd	explosionstestat utförande	Nej

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP