

**Tillbehör  
ZTA 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ZTA 1
Art.nr.	<a href="#">1609040000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Testadapter, 9 A
GTIN (EAN)	4008190196851
Frp	25 Stück

**Tillbehör  
ZTA 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	5,1 mm	Byggbredd (tum)	0,201 inch
Höjd	31,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,24 inch
Djup	73,5 mm	Byggdjup (tum)	2,894 inch
Nettovikt	8,28 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

Anslutningsområde, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Stickanslutning	Antal anslutningar	1
Avisoleringslängd	6 mm	Ledararea, entrådig, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Åtdragningsmoment, max.	0,3 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0,3 Nm		

**Märkdata**

Märkarea	1,5 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	250 V
Märkström	9 A		

**Materialdata**

Material	Polyamid 66	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

**Mått**

Delning i mm (P)	5 mm	Höjd med TS 35	99,1 mm
------------------	------	----------------	---------

**Systemparametrar**

Utförande	för plintar	Antal våningar	1
Antal klämställen per våning	1		

**Ytterligare tekniska data**

Monteringsanvisning	Direktmontage	med rasttapp	Nej
---------------------	---------------	--------------	-----

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002555
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-48	eClass 9.1	27-14-11-48

**Datablad****Tillbehör  
ZTA 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>