

**Tillbehör
ZTA 2/ZA ZDU4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Fjäderanslutning med fjäderteknik

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZTA 2/ZA ZDU4
Art.nr.	1609070000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Testadapter, 9 A
GTIN (EAN)	4008190466237
Frp	25 Stück

Tillbehör
ZTA 2/ZA ZDU4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	6,1 mm	Byggbredd (tum)	0,24 inch
Höjd	31,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,24 inch
Djup	73,1 mm	Byggdjup (tum)	2,878 inch
Nettovikt	8,52 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsområde, max.	1,5 mm ²	Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²
Anslutningstyp	Stickanslutning	Antal anslutningar	1
Avisoleringslängd	6 mm	Ledararea, entrådig, max.	1,5 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1,5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, min.	0,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	1,5 mm ²	Åtdragningsmoment, max.	0,3 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0,3 Nm		

Märkdata

Märkarea	1,5 mm ²	Märkspänning	250 V
Märkström	9 A		

Materialdata

Material	Polyamid 66	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P)	6 mm	Höjd med TS 35	103,5 mm
------------------	------	----------------	----------

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Antal våningar	1
Antal klämställen per våning	1		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	med rasttapp	Ja
---------------------	---------------	--------------	----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002555
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-48	eClass 9.1	27-14-11-48

Datablad**Tillbehör
ZTA 2/ZA ZDU4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	22252_ZTA_2-ZA_ZDU4_DXF.dxf STEP