

WKM
WKM 18/43**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Den halogenfria, transparenta fickan för **WKM** erbjuder enastående skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledarareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats.

Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | WKM 18/43 |
| Art.nr. | 1610700000 |
| Artikelbeteckning | WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4008190204488 |
| Frp | 50 Stück |

WKM
WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 18 mm | Byggbredd (tum) | 0,709 inch |
| Höjd | 43 mm | Bygghöjd (tum) | 1,693 inch |
| Djup | 3,5 mm | Byggdjup (tum) | 0,138 inch |
| Nettovikt | 1,66 g | | |

Allmänna data

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Bredd | 18 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Färgkod | transparent | Material | Polypropylen |
| Temperaturområde för användning | -40...80 °C | Typ av märkning | neutral |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Ledardiameter, max. | 150 mm ² | Ledardiameter, min. | 16 mm ² |
| Ledarytterdiameter | 7 - 115 mm | Ledarytterdiameter, max. | 115 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 7 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|----------------------|--|
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

Datablad

**WKM
WKM 18/43**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

