

PORTABLE RADIO

CITY 31


PR 3201

SVENSKA



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



MANÖVERELEMENT

- 1 ON/OFF** Sätter på/stänger av apparaten;
VOL  Ändrar volymen.
- 2**  Uttag för vanliga stereohörlurar.
- 3 FM-BAND-MW**
Kopplar om mellan våglängdsområdena
FM (UKV) och MW (mellanvåg).
- 4 TUNING** Ställer in radioprogram.
- 5 FM MHz** Frekvensindikering.
MW kHz
- 6** Teleskopantenn för FM-mottagning.
- 7** Batterifack.

FÖRBEREDA

- 1 Lossa batterifackets lock från apparatens baksida.
- 2 Sätt i två batterier (typ mignon 1,5 V, LR 06/AM3/AA) i batterifacket. Beakta polerna som är markerade i batterifackets botten.





- 3 Sätt fast batterifackets lock igen.

Anvisningar:

- Tag ur batterierna om apparaten inte skall användas under en längre tid. Tag ur tomma batterier direkt.
- Batterier får inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Det gäller även batterier som inte innehåller tungmetall. Se till att förbrukade batterier tas om hand om på ett miljövänligt sätt, t.ex. genom att lämna in dem på allmänna samlingsställen. Informera dig om de lagar som gäller.

RADIO

- 1 Sätt på apparaten med »**ON/OFF**«. Vrid rat-
ten till vänster.
- 2 Anslut hörlurarna till uttaget »« om dessa
skall användas.
- 3 Ställ in volymen med »**VOL** «.
- 4 Välj våglängdsområde FM eller MV med
»**FM·BAND·MW**«.
 - Apparaten har en inbyggd antenn för MV-
mottagning. Vrid på apparaten för att rikta in
antennen.
- 5 Ställ in radioprogram med »**TUNING**«.
- 6 Stäng av apparaten med »**ON/OFF**«. Vrid rat-
ten till höger.

Volym för stereohörlurarna

För hög volym kan vara farligt i trafiken. Ställ alltid in volymen så att du fortfarande kan höra trafikljuden i omgivningen (t.ex. bilar som tutar, ambulanser, polisbilar).

Skötsel

Använd inga rengöringsmedel, de kan skada apparathöljet. Rengör apparaten med en ren, fuktig lädertrasa.

Säkerhet



Denna apparat är avsedd för återgivning av ljudsignaler. Den är inte avsedd för någon annan användning. Skydda apparaten mot fukt (vattendroppar och vattenstänk). Apparaten får inte öppnas.

Tillverkarens garanti gäller inte för skador som uppstår i samband med icke fackmässiga ingrepp.

Typbeteckningen finns på apparatens baksida.

Denna apparat är radioavstörd enligt gällande EU-direktiv. Denna produkt uppfyller kraven i de europeiska direktiven 2004/108/EC.

Tekniska data

Batterier: 2 x 1,5V, LR 06/AM3/AA.

Mottagningsområde:

FM 87,5 - 108 MHz, MW 526,5 - 1606,5 kHz.

Uteffekt: 100 mW.

Mått: 72 x 123 x 34 mm.

Vikt: 170 gr.

Förbehåll för tekniska och optiska ändringar.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 409 1000 12/51

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG