

KSW
KSW 4 16/5,08 1-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

KSW-märkremсор används för att märka flerpoliga PCB-kontaktbänkar. Användare kan göra individuella märkningar och välja rastermåtten fritt.

- Avtorkningstålig märkning
- Remsbredd 2,5 mm och 4 mm
- Klistra på – klart
- Optimal vidhäftning
- PVC-fri

Allmänna beställningsdata

Typ	KSW 4 16/5,08 1-16
Art.nr.	1630160001
Artikelbeteckning	KSW, Plintmärkning, 4 x 81.3 mm, Delning i mm (P): 5.08 Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4015082241216
Frp	10 Stuck
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

KSW

KSW 4 16/5,08 1-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	81,3 mm	Byggbredd (tum)	3,201 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Nettovikt	1,4 g		

Allmänna data

Antal per ark	20	Applikation/Tillverkare	Weidmueller
Bredd	81,3 mm	Färgkod	vit
Limma	Akrylat	Material	Polyester, PVC fri
Materialfärg enligt motståndskod	9	Märkningsmetod	Termotransfer
Orientering av texten	vågrätt	Skrivna tecken	Tal
Temperaturområde för användning	150 °C	Text	1 - 16
Textsfärg	svart	Typ av märkning	Standard
Utförande	självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD