

KSW
KSW 4 24/5,08 1-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

KSW-märkremсор används för att märka flerpoliga PCB-kontaktbänkar. Användare kan göra individuella märkningar och välja rastermåtten fritt.

- Avtorkningstålig märkning
- Remsbredd 2,5 mm och 4 mm
- Klistra på – klart
- Optimal vidhäftning
- PVC-fri

Allmänna beställningsdata

Typ	KSW 4 24/5,08 1-24
Art.nr.	1630180001
Artikelbeteckning	KSW, Plintmärkning, 4 x 121.9 mm, Delning i mm (P): 5.08 Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4008190225490
Frp	10 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

KSW
KSW 4 24/5,08 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	121,9 mm	Byggbredd (tum)	4,799 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Nettovikt	2,1 g		

Allmänna data

Antal per ark	20	Applikation/Tillverkare	Weidmueller
Bredd	121,9 mm	Färgkod	vit
Limma	Akrylat	Material	Polyester, PVC fri
Materialfärg enligt motståndskod	9	Märkningsmetod	Termotransfer
Orientering av texten	vågrätt	Skrivna tecken	Tal
Temperaturområde för användning	150 °C	Text	1 - 24
Textsfärg	svart	Typ av märkning	Standard
Utförande	självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD