

**W-serien**  
**WTA 2/ZA WDU2.5-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Produktillustration****Klippon® Connect med klämygelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WTA 2/ZA WDU2.5-10
Art.nr.	<a href="#">1632330000</a>
Artikelbeteckning	W-serien, Testadapter
GTIN (EAN)	4008190257330
Frp	25 Stück

**W-serien**  
**WTA 2/ZA WDU2.5-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	66,1 mm	Bygghöjd (tum)	2,602 inch
Djup	83,9 mm	Byggdjup (tum)	3,303 inch
Nettovikt	8,71 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)**

Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max.	1,5 mm <sup>2</sup>

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal anslutningar	1
Avisoleringslängd	6 mm	Klämskruv	M 2,5
Ledararea, entrådig, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Åtdragningsmoment, max.	0,3 Nm	Åtdragningsmoment, min.	0,3 Nm

**Märkdata**

Märkarea	1,5 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	250 V
Märkström	6 A		

**Materialdata**

Material	PA 66	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

**Mått**

Delning i mm (P)	5 mm	Höjd med TS 35	107,6 mm
------------------	------	----------------	----------

**ytterligare tekniska data**

Monteringsanvisning	Direktmontage	med rasttapp	Ja
---------------------	---------------	--------------	----

## W-serien WTA 2/ZA WDU2.5-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002555
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-48	eClass 9.0	27-14-11-48
eClass 9.1	27-14-11-48		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### Downloads

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">21837_WTA_2-ZA_WDU2.5-10_DXF.dxf</a> <a href="#">STEP</a>