


**Z-Serie
ZAP/TW ZIA1.5/3L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Signalledningsdragning**

Skräddarsydd och särskilt kompakt: med våra AIO-givar-/ställkonsplintar förlitar du dig på en applikationsoptimerad lösning för signalkabeldragning. Vi erbjuder dig även andra plintar med fjäder- och skruvanslutningsteknik för signalkabeldragning.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Typ | ZAP/TW ZIA1.5/3L |
| Art.nr. | 1649540000 |
| Artikelbeteckning | Z-Serie, Ändplatta, Skiljevägg |
| GTIN (EAN) | 4008190295165 |
| Frp | 50 Stück |

Z-Serie
ZAP/TW ZIA1.5/3L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd | 5,08 mm | Byggbredd (tum) | 0,2 inch |
| Höjd | 68 mm | Bygghöjd (tum) | 2,677 inch |
| Djup | 45,8 mm | Byggdjup (tum) | 1,803 inch |
| Nettovikt | 5,301 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|-----------|-----------------------|-------|-------|
| Utförande | Änd- och mellanplatta | Skena | TS 35 |
|-----------|-----------------------|-------|-------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | Hattprofilskena 35 mm | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| rastbar | Ja | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000886 | ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 | ETIM 6.0 | EC000886 |
| UNSPSC | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Broschyr/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Teknikuppgifter Data | STEP |