

**Crimpkontakter**  
**HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU
Art.nr.	<a href="#">1651430000</a>
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Stift, Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
GTIN (EAN)	4008190400101
Frp	100 Stück

**Crimpkontakter  
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	1,2 g	Diameter	4,5 mm
-----------	-------	----------	--------

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Allmänna uppgifter**

Anslutningstyp	Crimpslutning	Avisoleringslängd nominellt	7,5 mm
Genomgångsmotstånd (6)	≤ 2mΩ	Kontaktdiameter stift Ø	2,5 mm
Ledararea	0,75 - 1 mm <sup>2</sup>	Material	Kopparlegering
Serie	HE	Stickcykler	≥ 500
Tillverkningsmetod	svarvade	Typ	Stift
Utförande insats	HE, HEE, HQ, MixMate	Yta	Guld

**Connection data**

Ledardiameter, min.	0,75 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, max.	1 mm <sup>2</sup>
Avisoleringslängd	7,5 mm		

**Design**

Produktfamilj	Crimpkontakter	Produktansering	Crimpkontakt
Typ	Stift	Anslutningstyp	Crimpslutning

**General data**

Stickcykler	≥ 500
-------------	-------

**Material**

Material	Kopparlegering
----------	----------------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Datablad****Crimpkontakter  
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**


Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Datablad**

**Crimpkontakter  
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,50 mm <sup>2</sup>	AWG 20	7,5 mm
0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup>	AWG 18	7,5 mm
1,50 mm <sup>2</sup>	AWG 16	7,5 mm
2,50 mm <sup>2</sup>	AWG 14	7,5 mm
4,00 mm <sup>2</sup>	AWG 12	7,5 mm

