


Crimpkontakter
HDC-C-HD-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-C-HD-BM0.5AG
Art.nr.	1651580000
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering
GTIN (EAN)	4008190400255
Frp	100 Stück

**Crimpkontakter
HDC-C-HD-BM0.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	0,64 g	Diameter	3,5 mm
-----------	--------	----------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Genomgångsmotstånd (6)	≤ 4mΩ	Kontaktdiameter stift Ø	1,6 mm
Ledarearea	0,5 mm ²	Material	Kopparlegering
Serie	HD	Stickcykler	≥ 500
Tillverkningsmetod	svarvade	Typ	Hylsa
Utförande insats	HD, HDD, HQ, MixMate	Yta	Silver

Connection data

Ledardiameter, max.	0,5 mm ²	Avisoleringslängd	7,5 mm
---------------------	---------------------	-------------------	--------

Design

Produktfamilj	Crimpkontakter	Produktlansering	Crimpkontakt
Typ	Hylsa	Anslutningstyp	Crimpanslutning

General data

Antal poler	0	Stickcykler	≥ 500
-------------	---	-------------	-------

Material

Material	Kopparlegering
----------	----------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S


Skapandedatum den 11 juli 2019 10:46:56 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

Crimpkontakter HDC-C-HD-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,14 - 0,37 mm ²	AWG 26-22	8 mm
0,50 mm ²	AWG 20	8 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm

