

**Apparatmärkning  
CC-H 85/27 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Typ               | CC-H 85/27 GR                               |
| Art.nr.           | <a href="#">1675130002</a>                  |
| Artikelbeteckning | Apparatmärkning, Tillbehör, 90 x 31 mm, grå |
| GTIN (EAN)        | 4008190454258                               |
| Frp               | 40 Stück                                    |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                  |

**Apparatmärkning**  
**CC-H 85/27 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 31 mm  | Byggbredd (tum) | 1,22 inch  |
| Höjd      | 90 mm  | Bygghöjd (tum)  | 3,543 inch |
| Djup      | 13 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,512 inch |
| Nettovikt | 11,8 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                  |                  |                                |               |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| Bredd                            | 31 mm            | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2           |
| Färgkod                          | grå              | Halogener                      | Nej           |
| Limma                            | Dubbelsidig tejp | Material                       | Polyamid 66   |
| Materialfärg enligt motståndskod | 8                | Rekommenderade tillverkare     | Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning  | -40...100 °C     |                                |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>         |