


Crimpkontakter HDC-C-M3-SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-C-M3-SM4.0AG
Art.nr.	1682260000
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 3, Stift, Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparlegering
GTIN (EAN)	4008190473990
Frp	100 Stück

**Crimpkontakter
HDC-C-M3-SM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	3,43 g	Diameter	6,1 mm
-----------	--------	----------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	10 mm
Genomgångsmotstånd (6)	≤ 1 mΩ	Kontaktdiameter stift Ø	3,6 mm
Ledararea	4 mm ²	Material	Kopparlegering
Tillverkningsmetod	svarvade	Typ	Stift
Utförande insats	CM 3	Yta	Silver

Connection data

Ledardiameter, max.	4 mm ²	Avisoleringslängd	7,5 mm
---------------------	-------------------	-------------------	--------

Design

Produktfamilj	Crimpkontakter	Produktansering	Crimpkontakt
Typ	Stift	Anslutningstyp	Crimpanslutning

Material

Material	Kopparlegering
----------	----------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse


Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

Crimpkontakter HDC-C-M3-SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm

