

**LaserMark
LM MT300 25.4/12.7 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmestålkhet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

Allmänna beställningsdata

Typ	LM MT300 25.4/12.7 SI
Art.nr.	1686390001
Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 12.7 x 25.4 mm, Silver
GTIN (EAN)	4008190493967
Frp	10 Stück

**LaserMark
LM MT300 25.4/12.7 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	25,4 mm	Byggbredd (tum)	1 inch
Höjd	12,7 mm	Bygghöjd (tum)	0,5 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	11,9 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 1 470		Antal per ark	147
Bredd	25,4 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	Silver	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Nej	Limma	Akrylatlim
Material	Polyester, PVC fri	Märkningsmetod	Laserutskrift
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	Utförande	självhäftande

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

LaserMark LM MT300 25.4/12.7 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

