

**LaserMark
LM MT300 25.4/12.7 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmestålkhet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

Allmänna beställningsdata

Typ	LM MT300 25.4/12.7 GE
Art.nr.	1686391687
Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 12.7 x 25.4 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190493981
Frp	10 Stuck

**LaserMark
LM MT300 25.4/12.7 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	25,4 mm	Byggbredd (tum)	1 inch
Höjd	12,7 mm	Bygghöjd (tum)	0,5 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	13,2 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 1 470		Antal per ark		147
Bredd	25,4 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Färgkod	gul	Godkännande enligt UL 969	Ja	
Halogener	Nej	Limma	Akrylatlim	
Material	Polyester, PVC fri	Materialfärg enligt motståndskod	4	
Märkningsmetod	Laserutskrift	Temperaturområde för användning	-40... 150 °C	
Utförande	självhäftande			

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

LaserMark LM MT300 25.4/12.7 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

